

ARCOS®
Universal
Studio
Office

Einzigartiges Design
vielseitige Systeme

extrahiert
nur für
DORMA
ARCOS Studio



Glas Scholl
Inh. Dirk Lankemann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg

Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60

Telefax 0203 / 99 306 33

Internet www.Glas-Scholl.de

ARCOS Studio

Attraktive Akzente.

Elegant: Stilvoll inszeniert ARCOS Studio die Großzügigkeit der Glasfläche. Jeder Türbeschlag und jedes Türband unterstreicht den wertvollen Charakter transparenter Raumgestaltung.

Mit verschiedenen Oberflächen und Drückervarianten fügt sich das System gleichermaßen harmonisch in designorientiertes und funktionelles Umfeld ein.





ARCOS Studio Schloß
unverschließbar (UV)
Nr. 24.211,
Drücker vorn,
vorgeichtet für Drücker
mit Rosetten – mit
ARCOS Rosettendrücker
Nr. 24.307



ARCOS Studio Schloß
unverschließbar (UV)
Nr. 24.200,
Drücker hinten, mit
Drückerführung und
Drückermodell Nr. 24.303



ARCOS Studio Schloß
mit Profilzylinder (PZ)
Nr. 24.212, vorbereitet
für Drücker mit Rosetten –
mit Drückermodell
Nr. 24.308



ARCOS Studio Schloß
mit Buntbart (BB)
Nr. 24.303, mit Drücker-
führung und ARCOS
Drücker Nr. 24.301



ARCOS Studio Schloß
mit Riegelolive (WC)
Nr. 24.206, mit Drücker-
führung und ARCOS
Drücker Nr. 24.301

Zur Farbauswahl klappen Sie
bitte Seite 19 nach außen auf.



ARCOS Studio

Design in reicher Auswahl.

ARCOS Studio schmückt Glastüren von 8 oder 10 mm Stärke bei einem Standard-Zargenfalzmaß von 24 mm (bei 8 mm Glasdicke) und 26 mm (bei 10 mm Glasdicke). Mit entsprechenden Futterstücken lassen sich auch Lösungen für eine Zargenfalz bis 40 mm realisieren. Dabei überzeugt die Fülle der Kombinationen von Schlossfunktion, Oberflächen und Drückervarianten.

Drei verschiedene Drückertypen lassen sich mit Rosetten oder Drückerführungen – bei unverschließbaren Schlössern wahlweise vorn oder hinten – positionieren.

Freie Wahl auch bei den verschließbaren Schlosstypen: Buntbart, Profilylinder oder Rundzylinder stehen zur Verfügung.

Die Abbildungen zeigen nur einige der möglichen Lösungen. Alle Schlösser entsprechen der DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich der Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels.

ARCOS Studio Schloss
unverschließbar in ähnlich
Niro matt Nr. 24.210 mit
LM-Drücker ARCOS
Nr. 24.307 und
Gegenkasten Nr. 24.220





ARCOS Studio Schloss
 vorgerichtet für KABA,
 DIN links Nr. 24.207,
 mit Drückerführung und
 ARCOS Drücker
 Nr. 24.301



ARCOS Studio Schloss
 unverschließbar (UV)
 DIN links Nr. 24.201,
 Drücker vorn, mit
 Drückerführung und
 Drückermodell Nr. 24.303
 Ansicht der Schlossgegen-
 seite



ARCOS Studio
 Türband mit Hülse,
 für 8 mm ESG
 Nr. 24.230,
 für 10 mm ESG
 Nr. 24.236



ARCOS Studio Schloss.
 Die Fotomontage zeigt
 den Schlosskörper mit
 seinen besonders ro-
 busten Funktionselemen-
 ten entspr. DIN 18251,
 Klasse 3, hinsichtlich
 der Typprüfung.

Zur Farbauswahl klappen Sie
 bitte Seite 19 nach außen auf.





Farboberflächen

Einfach aufklappen und ablesen.

ARCOS ist in vielen verschiedenen Farboberflächen lieferbar. Ihre Verfügbarkeit in den einzelnen ARCOS Varianten erhalten Sie durch Ausklappen der Rückseite und Zuordnung der jeweiligen Pfeile auf den Produktseiten.

¹⁾ Verfügbarkeit dieser Oberflächen auf Anfrage

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich.



103
LM silberglanz




105
LM messingfarbig eloxiert
EV3




107
LM ähnlich Niro
matt




114
LM EV1-Deko



300
LM verkehrsweiß, pulverbeschichtet
RAL 9016



1) 501
MS glanzverchromt




1) 502
MS poliert-lackiert



1) 503
MS poliert



700
Niro matt



701
Niro poliert

1) Sonderfarben und Sondereloxale

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



Glas Scholl
Inh. Dirk Lankemann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg

Mülheim 0208 / 58 90 000

Duisburg 0203 / 99 30 60

Telefax 0203 / 99 306 33



Internet www.Glas-Scholl.de

Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com